


Raumsparbadewanne Cello B

- mit Whirlpoolsystem „Typ 5“




19 **Anschluss: 230 Volt
3 x 1,5mm Querschnitt
mit 16 Ampere Absicherung
in diesem Bereich**

25		Whisperdüsen
24		Effektlicht
23		Bedientaster: Effektlicht
22		Bedientaster: Desinfektionsanlage
0		Bedientaster: Farblichttherapie
1		Lichttherapie
2		Luftregler
3		Seitenansaugung
4		Zweiwegeventil
5		Champagner
6		Airdüsen
7		Wasserdüsen
8		Unterwasserscheinwerfer
9		Bedientaster
10		Großes Bedienfeld
11		Rollyjetdüse
12		Microjetdüsen
13		Superjetdüsen
14		Pumpe
15		Gebläse
16		Desinfektionsbehälter
17		Stromanschluß
20		Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel
21		Bedientaster: Clean-Jet Spilleitung

Bitte um Rückmeldung, ob der Whirlpool nach dieser Zeichnung gebaut werden soll oder ob noch Änderungswünsche ihrerseits vorhanden sind.

Kontakt
Herr Grabowski
Herr Kürpick
Tel.: 02957 9877-52
Fax: 02957 9877-98

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.



Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

Stand.	Datum
	01/2012

Hersteller : Ottofond
Art.-Bez.: Cello
Abmessung : 1700 x 800
Whirlpool - System Typ 5